

Montageanleitung

Räder und Deckel am MGB 60 - 240

Stand: 13.07.2006 (Technische Änderungen vorbehalten)




Inhalt	Seite
1 DECKEL	3
1.1 Montage	3
1.2 Demontage	3
2 RÄDER	5
2.1 Montage	5
2.2 Demontage	7
ERSATZTEILLISTE	

1 Deckel


1.1 Montage

Den Deckel (Pos. 2) auf den Rumpf (Pos. 1) legen und darauf achten, dass Scharnierloch vom Deckel mit dem Scharnierloch vom Rumpf übereinstimmen. Der Deckel wird mit zwei Scharnierbolzen (Pos. 3) am Rumpf befestigt (siehe Abb.). Die Scharnierbolzen mit einem Gummi- oder Kunststoffhammer einschlagen.





1.2 Demontage

Zur Demontage des Scharnierbolzens wird das Gewinde des Demontagewerkzeuges (auf Anfrage bei SULO erhältlich) mindestens 15mm in den Bolzenkopf des Scharnierbolzens eingeschraubt.



Danach die Griffmasse des Demontagewerkzeuges ruckartig so oft (ca. 3-4 mal) in Pfeilrichtung zum hinteren Anschlag bewegen (siehe Darstellung), bis sich der Bolzen gelöst hat. Da die Scharnierbolzen Gebrauchsspuren aufweisen, dürfen sie nicht weiter verwendet werden.



2 Räder


2.1 Montage

Die Achse (Pos. 4) wird von außen in die Aufnahmebohrungen gesteckt und bis durch die zweite Aufnahmebohrung geschoben. Die Räder (Pos. 5) werden auf die Achse gesteckt (siehe Abb.) und mit einem leichten Schlag mit der flachen Hand zum Einrasten gebracht.


Allgemeiner Hinweis:

Es ist darauf zu achten, dass je nach Radsatz (Radgröße) die korrekte Achsaufnahme verwendet wird.

Zu Sehen ist hier zum Beispiel ein 200mm Radsatz.




Die Zeichnung zeigt das montierte Rad im Schnitt.



2.2 Demontage

Mit einem spitzen Metalldorn (bzw. angespitzter Schraubendreher) kann der Stift (siehe Abbildung) angehoben und somit das Rad entriegelt und demontiert werden. Die Position zum Ansetzen des Metalldorns ist je nach Radmodell unterschiedlich, aber das Prinzip zum Entriegeln und Demontieren ist immer identisch (siehe Zeichnung auf Seite 6).



Ersatzteile MGB 60 - 240

Artikelbezeichnung	Stück pro Behälter	Art.-Nr.	Preis/Stück netto
Rad 200 mm (Standard)	2	1602477	
Rad 250 mm (Sonderausstattung)	2	1600509	
Achse für MGB 60/80	1	1608270	
Achse für MGB 120/140	1	1602868	
Achse für MGB 240	1	1602493	
Schanierbolzen für MGB 60-240	2	2006619	
Deckel (Standardfarbe) für MGB 60/80	1		
Deckel (Standardfarbe) für MGB 120/140	1		
Deckel (Standardfarbe) für MGB 240	1		